



- レバータイプのインデックスプランジャと取り付けフランジを一体化。
- 機器・装置などの壁面への取り付けに適しています。
- レバーの上下でピンの出入りを操作するシンプルな構造。
- 取り付けは市販の六角穴付きボルトなどをご使用ください。長穴を使用すれば、取り付け後の位置調整ができます。

● 材質・仕上げ



PBVX	
レバー	ナイロン6(つや消し黒)
本体	亜鉛ダイカスト 静電塗装(つや消し黒)
ピン	SUM22L 三価クロメート処理
スプリング	SUS301

単位: mm

品番	B	s	L	H	e	D1	R	E	F	K1	K2	K3	G	t	荷重(N) min./max.	ピンの せん断荷重(N)	質量(g)
PBVX-6-38	6	10	57	14	8.5	16	5.4	27	38	5.5	12	14.5	32	6	21 / 27	1710	68
PBVX-8-38	8	10	57	14	8.5	16	5.4	27	38	5.5	12	14.5	32	6	21 / 27	3050	68
PBVX-8-46	8	12	71	17	11	20	6.4	33	46	6.5	14.5	19	40	6	25 / 38	3050	120
PBVX-10-38	10	10	57	14	8.5	16	5.4	27	38	5.5	12	14.5	32	6	21 / 27	4770	71
PBVX-10-46	10	12	71	17	11	20	6.4	33	46	6.5	14.5	19	40	6	25 / 38	4770	130
PBVX-12-46	12	12	71	17	11	20	6.4	33	46	6.5	14.5	19	40	6	25 / 38	6870	140

● 関連商品

PBVX用のプッシュ **PIPB-V** があります。



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

PBVX-8-46



クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx

対応不可

ゆるみ止め → P.xxxx

対応不可

レーザ刻印 → P.xxxx

対応可・別料金