



● 材質・仕上げ



	PFLX	PFLX-RD
ノブ	ナイロン6(つや消し黒)	ナイロン6(つや消しレッド)
本体	亜鉛ダイカスト 静電塗装(黒)	亜鉛ダイカスト 静電塗装(黒)
ピン	SUS303 ニッケルメッキ	SUS303 ニッケルメッキ



- フランジつきのインデックスプランジャ。
- ピンはニッケルメッキ仕上げ。耐摩耗性にすぐれています。
- 機器・装置への取り付けは六角穴付きボルトを使用してください。

品番	ねじサイズ
PFLX-6	M4
PFLX-8	M5
PFLX-10	M5

- 品番の末尾記号により、ノブの色が選択できます。

末尾記号	ノブの色
なし	つや消し黒
RD	つや消しレッド

- **PFLX-RD** は、ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。

単位: mm

品番	B	s	D	L	Lc	C	R	E	F	G	t	荷重(N) min./max.	ピンの せん断荷重(N)	質量(g)
PFLX-6-6	6	6	23	54	4.3	7.8	4.3	22	34	13	6	6.5 / 19	2620	39
PFLX-6-9	6	9	23	57	4.3	7.8	4.3	22	34	13	6	6 / 25	2620	39
PFLX-8-8	8	8	28	66	5.5	9.4	5.3	26	38	16	8	8.5 / 26	4660	68
PFLX-8-12	8	12	28	70	5.5	9.4	5.3	26	38	16	8	8.5 / 28	4660	69
PFLX-10-12	10	12	28	70	5.5	9.4	5.3	26	38	16	8	9.5 / 38	7280	71

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

PFLX-6-6-RD



クリーン洗浄・クリーン梱包
対応不可

ゆるみ止め
対応不可

レーザ刻印
対応可・別料金