



- スティール製とステンレス製のそれぞれに軽荷重タイプと重荷重タイプがあります。
- 品番の末尾記号により、材質・荷重タイプ・ゆるみ止めの有無が選択できます。

末尾記号	材質	荷重タイプ	ゆるみ止め
記号なし	スティール	軽荷重	なし
P	スティール	軽荷重	あり
KS	スティール	重荷重	なし
KS-P	スティール	重荷重	あり
KN	ステンレス	軽荷重	なし
KN-P	ステンレス	軽荷重	あり
KSN	ステンレス	重荷重	なし
KSN-P	ステンレス	重荷重	あり

● 材質・仕上げ

	PNBF / PNBK-KS*1	PNBF-P	PNBF-KS-P	PNBF-KN / PNBK-KSN*1	PNBF-KN-P	PNBF-KSN-P
本体	SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒)	SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒)	SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒)	SUS303	SUS303	SUS303
ボール	SUJ2、焼入れ	SUJ2、焼入れ	SUJ2、焼入れ	SUS420C、焼入れ	SUS420C、焼入れ	SUS420C、焼入れ
スプリング	SUS631相当	SUS631相当	SUS631相当	SUS631相当	SUS631相当	SUS631相当
ゆるみ止め	-	ナイロン溶着(青)	ナイロン溶着(緑)	-	ナイロン溶着(青)	ナイロン溶着(緑)

\*1: **PNBF-KS** **PNBF-KSN** は **PNBF** **PNBF-KN** と区別するため、ねじ部に2本線のレーザー刻印を施しています。

PNBF	PNBF-KN	PNBF-P	PNBF-KN-P	軽荷重	PNBF-KS	PNBF-KSN	PNBF-KS-P	PNBF-KSN-P	重荷重	単位: mm		
品番 1 スティール製	品番 1 ステンレス製	M(並目)			s	L	D	B	適用ボールボタン BB	荷重(N) min./max.	質量(g)	ゆるみ止め
		ねじの呼び	ピッチ									
PNBF-3	PNBF-3-KN	M3	0.5	0.4	8	1.5	1.5	-	-	3 / 4.5	0.3	なし
PNBF-4	PNBF-4-KN	M4	0.7	0.8	12	2.5	2	BB-5	BB-5	6 / 14.5	0.6	なし
PNBF-5	PNBF-5-KN	M5	0.8	0.9	14	3	2.5	BB-5	BB-5	8 / 14	0.9	なし
PNBF-6	PNBF-6-KN	M6	1	1	15	3.5	3	BB-6	BB-6	11 / 18	1.5	なし
PNBF-8	PNBF-8-KN	M8	1.25	1.5	18	4.5	4	BB-8	BB-8	18 / 31	3.5	なし
PNBF-10	PNBF-10-KN	M10	1.5	2	23	6	5	BB-10	BB-10	24 / 45	7	なし
PNBF-12	PNBF-12-KN	M12	1.75	2.5	26	8	6	BB-12	BB-12	26 / 49	10	なし
PNBF-16	PNBF-16-KN	M16	2	3.5	33	10	8	BB-16	BB-16	41 / 86	24	なし
PNBF-20	PNBF-20-KN	M20	2.5	4.5	43	12	10	BB-16	BB-16	56 / 111	43	なし
PNBF-24	PNBF-24-KN	M24	3	5.5	48	15	12	BB-16	BB-16	81 / 151	70	なし
PNBF-4-KS	PNBF-4-KSN	M4	0.7	0.8	12	2.5	2	BB-5	BB-5	12 / 18	0.6	なし
PNBF-5-KS	PNBF-5-KSN	M5	0.8	0.9	14	3	2.5	BB-5	BB-5	15 / 22	0.9	なし
PNBF-6-KS	PNBF-6-KSN	M6	1	1	15	3.5	3	BB-6	BB-6	19 / 28	1.5	なし
PNBF-8-KS	PNBF-8-KSN	M8	1.25	1.5	18	4.5	4	BB-8	BB-8	36 / 62	3.5	なし
PNBF-10-KS	PNBF-10-KSN	M10	1.5	2	23	6	5	BB-10	BB-10	57 / 104	7	なし
PNBF-12-KS	PNBF-12-KSN	M12	1.75	2.5	26	8	6	BB-12	BB-12	61 / 110	10	なし
PNBF-16-KS	PNBF-16-KSN	M16	2	3.5	33	10	8	BB-16	BB-16	68 / 142	24	なし
PNBF-20-KS	PNBF-20-KSN	M20	2.5	4.5	43	12	10	BB-16	BB-16	84 / 166	43	なし
PNBF-24-KS	PNBF-24-KSN	M24	3	5.5	48	15	12	BB-16	BB-16	127 / 237	70	なし
PNBF-3-P	PNBF-3-KN-P	M3	0.5	0.4	8	1.5	1.5	-	-	3 / 4.5	0.3	あり
PNBF-4-P	PNBF-4-KN-P	M4	0.7	0.8	12	2.5	2	BB-5	BB-5	6 / 14.5	0.6	あり
PNBF-5-P	PNBF-5-KN-P	M5	0.8	0.9	14	3	2.5	BB-5	BB-5	8 / 14	0.9	あり
PNBF-6-P	PNBF-6-KN-P	M6	1	1	15	3.5	3	BB-6	BB-6	11 / 18	1.5	あり
PNBF-8-P	PNBF-8-KN-P	M8	1.25	1.5	18	4.5	4	BB-8	BB-8	18 / 31	3.5	あり
PNBF-10-P	PNBF-10-KN-P	M10	1.5	2	23	6	5	BB-10	BB-10	24 / 45	7	あり
PNBF-12-P	PNBF-12-KN-P	M12	1.75	2.5	26	8	6	BB-12	BB-12	26 / 49	10	あり
PNBF-16-P	PNBF-16-KN-P	M16	2	3.5	33	10	8	BB-16	BB-16	41 / 86	24	あり
PNBF-4-KS-P	PNBF-4-KSN-P	M4	0.7	0.8	12	2.5	2	BB-5	BB-5	12 / 18	0.6	あり
PNBF-5-KS-P	PNBF-5-KSN-P	M5	0.8	0.9	14	3	2.5	BB-5	BB-5	15 / 22	0.9	あり
PNBF-6-KS-P	PNBF-6-KSN-P	M6	1	1	15	3.5	3	BB-6	BB-6	19 / 28	1.5	あり
PNBF-8-KS-P	PNBF-8-KSN-P	M8	1.25	1.5	18	4.5	4	BB-8	BB-8	36 / 62	3.5	あり
PNBF-10-KS-P	PNBF-10-KSN-P	M10	1.5	2	23	6	5	BB-10	BB-10	57 / 104	7	あり
PNBF-12-KS-P	PNBF-12-KSN-P	M12	1.75	2.5	26	8	6	BB-12	BB-12	61 / 110	10	あり
PNBF-16-KS-P	PNBF-16-KSN-P	M16	2	3.5	33	10	8	BB-16	BB-16	68 / 142	24	あり

● 関連商品

受け側には耐摩耗性にすぐれたボールボタン **BB** をご使用ください。



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**PNBF-6-KN-P**



クリーン洗浄・クリーン梱包 対応不可	ゆるみ止め 対応可・別料金	レーザー刻印 対応不可
-----------------------	------------------	----------------