



● 材質・仕上げ



	UZBFS-NI
パイプ	SUS304
ブラケット	SCS13
六角穴付きボルト (ねじ付属サービス)	SUSXM7

- オフセットタイプ。
- 耐蝕性にすぐれたSUS304を使用しています。
- 中空パイプを使用。軽量です。
- オプションで取り付け用の六角穴付きボルト (SUSXM7製) を2本付属します。ねじ付属サービス (別料金) をご利用ください。

単位: mm

品番	M	Lf	H	h	D	L	L1	A	L2	W	W1	許容荷重*1 (N)	質量 (g)	ねじ付属サービス ねじサイズ
UZBFS-28-200-NI	M8	15	66	36	25	214	200	28	186	66	50	1000	605	M8×16
UZBFS-28-250-NI	M8	15	66	36	25	264	250	28	236	66	50	1000	670	M8×16
UZBFS-28-300-NI	M8	15	66	36	25	314	300	28	286	66	50	1000	730	M8×16
UZBFS-28-400-NI	M8	15	66	36	25	414	400	28	386	66	50	1000	845	M8×16
UZBFS-28-500-NI	M8	15	66	36	25	514	500	28	486	66	50	1000	980	M8×16
UZBFS-28-600-NI	M8	15	66	36	25	614	600	28	586	66	50	1000	1060	M8×16

*1: 人の手で使用する許容荷重です。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

UZBFS-28-200-NI



UZBFS-28-200-NI-P

ねじ付属
サービスねじ付属サービス (別料金) をご利用の場合は、商品品番の末尾に **[P]** を追加してください。
 クリーン洗浄・クリーン梱包
対応不可

 レーザ刻印
お問い合わせください