



## ● 材質・仕上げ



	SCSS-F ステンレス製
ねじ部	SUS304相当
ボール	SUS440C (硬度59 - 66HRC)

## ● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## SCSS-M6-25-F



- 平面ボールによる面接触。ワークを傷つけません。
- ボールはフレキシブルに回転。相手が傾斜面でも確実にクランプします。
- ツールホルダの止めねじや圧力ピース・ストッパなどに。
- ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。

単位：mm

品番 ステンレス製	M(並目)		L	D	d(参考値)	B	許容荷重 (N)	質量(g)
	ねじの呼び	ピッチ						
SCSS-M4-6-F	M4	0.7	6	2.5	1.9	2	2040	0.4
SCSS-M4-10-F	M4	0.7	10	2.5	1.9	2	2040	0.7
SCSS-M4-16-F	M4	0.7	16	2.5	1.9	2	2040	1
SCSS-M5-8-F	M5	0.8	8	3	2.4	2.5	3000	0.8
SCSS-M5-12-F	M5	0.8	12	3	2.4	2.5	3000	1.3
SCSS-M5-20-F	M5	0.8	20	3	2.4	2.5	3000	2.3
SCSS-M6-10-F	M6	1	10	4	3.1	3	4500	1.5
SCSS-M6-16-F	M6	1	16	4	3.1	3	4500	2.5
SCSS-M6-20-F	M6	1	20	4	3.1	3	4500	3.4
SCSS-M6-25-F	M6	1	25	4	3.1	3	4500	4
SCSS-M8-10-F	M8	1.25	10	5.56	4.4	4	9000	2.5
SCSS-M8-12-F	M8	1.25	12	5.56	4.4	4	9000	3.2
SCSS-M8-20-F	M8	1.25	20	5.56	4.4	4	9000	5.7
SCSS-M8-25-F	M8	1.25	25	5.56	4.4	4	9000	7.7
SCSS-M8-30-F	M8	1.25	30	5.56	4.4	4	9000	9
SCSS-M10-12-F	M10	1.5	12	7.14	5.9	5	14400	5
SCSS-M10-16-F	M10	1.5	16	7.14	5.9	5	14400	7
SCSS-M10-20-F	M10	1.5	20	7.14	5.9	5	14400	9.5
SCSS-M10-25-F	M10	1.5	25	7.14	5.9	5	14400	11
SCSS-M10-35-F	M10	1.5	35	7.14	5.9	5	14400	16
SCSS-M12-16-F	M12	1.75	16	7.94	6.7	6	18000	10
SCSS-M12-20-F	M12	1.75	20	7.94	6.7	6	18000	12.5
SCSS-M12-30-F	M12	1.75	30	7.94	6.7	6	18000	20
SCSS-M12-40-F	M12	1.75	40	7.94	6.7	6	18000	28
SCSS-M16-20-F	M16	2	20	11.91	10.4	8	43800	22
SCSS-M16-25-F	M16	2	25	11.91	10.4	8	43800	28
SCSS-M16-35-F	M16	2	35	11.91	10.4	8	43800	41
SCSS-M16-50-F	M16	2	50	11.91	10.4	8	43800	48

- SCSS-M8-10-F SCSS-M10-12-F SCSS-M12-16-F SCSS-M16-20-F は六角穴深さが浅くなっています。

クリーン洗浄・クリーン梱包

お問い合わせください

ねじ組み合わせ

対応可・別料金

ねじカット

対応不可

ゆるみ止め

対応可・別料金