



SADS-RF スクリューアダプタ - 細目ねじタイプ



SUS ステンレス



- 使用例
ディンプルノブと組み合わせて。



- レバー・ノブなどのめねじ商品と組み合わせることで、細目ねじのレバー・ノブとしてご使用いただけます。
- ねじの固定にはピン止めまたは嫌気性接着剤を使用してください。締めつけをくり返す場合は、ピン止めを推奨します。
- 止め輪により、ねじ長さが正確に決まります。
- 材質・仕上げ



	SADS-RF
ねじ部	SUS303
止め輪	SUS304相当

寸法

単位: mm

品番	M(並目)		M1(細目)		Lm	s	t	D	質量(g)
	ねじの呼び	ピッチ	ねじの呼び	ピッチ					
SADS-M4-RF	M4	0.7	M4	0.5	4.5	1.4	0.6	7	0.9 - 2.5
SADS-M5-RF	M5	0.8	M5	0.5	4.5	1.6	0.6	9	1.5 - 6.3
SADS-M6-RF	M6	1	M6	0.75	5.5	2	0.6	9	2.2 - 11
SADS-M8-RF	M8	1.25	M8	1	6.5	2.5	0.8	12	3.9 - 26
SADS-M10-RF	M10	1.5	M10	1.25	8.5	3	0.8	16	8.2 - 41

ねじ長さ

SADS-RF ステンレス製

品番	L(mm)									
	12	16	20	25	32	40	50	63	80	
SADS-M4-RF	●	●	●	●	●					
SADS-M5-RF	●	●	●	●	●	●	●			
SADS-M6-RF	●	●	●	●	●	●	●	●		
SADS-M8-RF	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
SADS-M10-RF		●	●	●	●	●	●	●	●	

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SADS-M5-32-RF

商品記号 1 2 細目ねじタイプ

🧼 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.0000
対応可・別料金

🔧 ねじ組み合わせ → P.0000
対応可・別料金

🔪 ねじカット → P.0000
対応可・別料金

🔩 ゆるみ止め → P.0000
対応可・別料金