



- 商品記号によりタイプが選択できます。◀1

KK ——— 下穴
KKT ——— めねじ

- 材質・仕上げ

	KK / KKT
本体	FC200 クロムメッキ

KK 下穴

単位：mm

品番	D ◀2	Lc	H	s	C	d	質量 (g)
KK-32	32	10	22	13	5	13	60
KK-40	40	10	25	16	5	16	100
KK-50	50	10	32	20	5	20	200
KK-63	63	10	40	25	5	25	350
KK-80	80	10	50	32	5	32	700

KKT めねじ

単位：mm

品番	D ◀2	M(並目)		Lf	H	s	d	質量 (g)
		ねじの呼び	ピッチ					
KKT-32	32	M6	1	10	22	13	13	60
KKT-40	40	M8	1.25	14	25	16	16	100
KKT-50	50	M10	1.5	18	32	20	20	200
KKT-63	63	M12	1.75	22	40	25	25	350
KKT-80	80	M16	2	30	50	32	32	700

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

KKT-32

◀1 ◀2

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P. xxxx	ねじ組み合わせ → P. xxxx	ねじカット → P. xxxx	ゆるみ止め → P. xxxx	レーザ刻印 → P. xxxx
対応不可	お問い合わせください	対応不可	対応不可	対応不可