




**TPS** リニアクランプ・ズィー - 空気圧 - 常時閉 - 回転軸保持タイプ




空気圧タイプ N/C 常時閉

TPS-050  
TPS-090



- \*1: 回転軸とTPSとの同軸度を得るため、軸もしくはピンによるセンタリングをおこなってください。
- \*2: どちらのエアコネクションからもエアを供給できます。エアコネクションBを使用する場合は、付属のOリングをご使用ください。
- \*3: 寸法図に表記されている公差は、ねじ穴のピッチ公差です。ピン穴のピッチ公差はサイズにより異なります。TPS-050 ±0.01、TPS-090 H8。

TPS-200



\*1: どちらのエアコネクションからもエアを供給できます。エアコネクションBを使用する場合は、付属のOリングをご使用ください。

寸法・性能

品番	適応回転軸径	保持トルク (N・m)	A	B	B <sub>1</sub>	C	θ (°)	θ <sub>1</sub> (°)	θ <sub>2</sub> (°)	θ <sub>a</sub> (°)	D	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>
TPS-050	50	60	145	40	134	65	60	45	-	22.5	50	51	28
TPS-090	90	130	185	80	174	85	45	30	-	15	90	91	70
TPS-200	200	500	328	176	310	153	30	45	15	7.5	200	201	150

W	s	n	d	d'	h	n <sub>1</sub>	d <sub>1</sub>	d <sub>1</sub> '	h <sub>1</sub>	n <sub>2</sub>	d <sub>2</sub>	質量 (kg)
25	13	6	9	5.3	3.8	8	9	5.3	3.8	2	5	2.35
28	14	8	8.9	5.3	3.8	12	8.9	5.3	3.8	4	5	3.8
35	19	12	10.4	6.4	4.6	16	10.4	6.4	4.6	-	-	12.9

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

TPS-090



レバー位置変更 → P.xxxx

対応不可