

- インデックスプランジャと取り付け用フランジを一体化。機器・装置への取り付けが容易にできます。
- コンパクト設計で装置の省スペース化に有効です。
- ノブを引き、30°回転させれば、ピンを引っ込めた状態でロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、30°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。
- 相手側の穴の推奨公差は(+0.05~+0.1)です。
- ピンのストローク方向は取り付け面に対して平行です。
- 品番の末尾記号により、2種類の取り付けタイプが選択できます。

PBHY-T ———— 前面取りつけ

PBHY-B ———— めねじ

- **PBHY-T** の取り付けには六角穴付きボルト (JIS B 1176) を使用してください。

品番	ねじサイズ
PBHY-5-6-35-T	M4
PBHY-6-6-35-T	M4
PBHY-8-10-47-T	M5
PBHY-10-10-47-T	M5

PBHY-T 前面取りつけ **PBHY-B** めねじ

単位: mm


品番	B	s	F	D	L	H	E	t	h ₁	sw	R	Lr	M(並目)		Lf	荷重(N) min./max.	ピンの せん断荷重(N)	質量(g)
													ねじの呼び	ピッチ				
PBHY-5-6-35-T	5	6	35	25	38	26	25	12	14	12	4.3	6			10	5 / 15	1820	63
PBHY-6-6-35-T	6	6	35	25	38	26	25	12	14	12	4.3	6			10	5 / 15	2620	63
PBHY-8-10-47-T	8	10	47	33	49	34	35	14	18	17	5.3	10			12	9 / 35	4660	139
PBHY-10-10-47-T	10	10	47	33	49	34	35	14	18	17	5.3	10			12	9 / 35	7280	143
PBHY-5-6-35-B	5	6	35	25	38	26	25	12	14	12			M4	0.7	10	5 / 15	1820	70
PBHY-6-6-35-B	6	6	35	25	38	26	25	12	14	12			M4	0.7	10	5 / 15	2620	70
PBHY-8-10-47-B	8	10	47	33	49	34	35	14	18	17			M5	0.8	12	9 / 35	4660	152
PBHY-10-10-47-B	10	10	47	33	49	34	35	14	18	17			M5	0.8	12	9 / 35	7280	155

● 材質・仕上げ



	PBHY
ノブ	ナイロン6 (つや消し黒)
本体	亜鉛ダイカスト 静電塗装(黒)
ピン	SUS303
スプリング	SUS301

● 使用例



● 関連商品

PBHY のピンの受け側にインデックスプランジャ用プッシュ **PIXCB** があります。



PBHY のピンの受け側にインデックスプランジャ用プッシュ **PIXB** があります。



インデックスプランジャ用取り付け治具 **PIHX-Z** があります。



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

PBHY-6-6-35-T



クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx

対応不可

ゆるみ止め → P.xxxx

対応不可

レーザ刻印 → P.xxxx

対応可・別料金