


C-3 JIS Vプーリー - C・CX適用



単位: mm

品番	呼び径 dm	外径 de	最大軸穴径 d	下穴径 d	形状 図番	ハブ				リム		慣性モーメント (kg・m ²)	質量 (kg)
						db	l	s1	s2	w	h ⁺² ₀		
176-C-3	176	190	50	-	50U	90	63	-	11	85	23	0.0329	7.79
180-C-3	180	194	50	-	50U	90	63	-	11	85	25	0.0381	8.48
185-C-3	185	199	50	-	50U	90	63	-	11	85	27.5	0.0451	9.36
188-C-3	188	202	50	-	50U	90	63	-	11	85	23	0.0405	8.28
191-C-3	191	205	50	-	50U	90	63	-	11	85	24.5	0.0452	8.83
194-C-3	194	208	50	-	50U	90	63	-	11	85	26.5	0.0509	9.53
197-C-3	197	211	50	-	50U	90	63	-	11	85	24	0.0489	8.96
200-C-3	200	214	50	-	50U	90	63	-	11	85	25.5	0.0543	9.54
203-C-3	203	217	50	-	50U	90	63	-	11	85	23	0.0517	8.93
206-C-3	206	220	50	-	50U	90	63	-	11	85	24.5	0.0576	9.52
209-C-3	209	223	50	-	50U	90	63	-	11	85	24	0.0592	9.5
212-C-3	212	226	50	-	50U	90	63	-	11	85	25.5	0.0656	10.1
215-C-3	215	229	50	-	50U	90	63	-	11	85	23	0.0621	9.46
218-C-3	218	232	50	-	50U	90	63	-	11	85	24.5	0.0692	10.1
221-C-3	221	235	50	-	50U	90	63	-	11	85	24	0.0709	10.1
224-C-3	224	238	50	-	50U	90	63	-	11	85	25.5	0.0786	10.7
227-C-3	227	241	50	-	50U	90	63	-	11	85	23	0.0741	10
231-C-3	231	245	50	-	50U	90	63	-	11	85	25	0.0853	10.9
236-C-3	236	250	56	-	50U	100	71	-	7	85	25.5	0.0953	12.4
240-C-3	240	254	56	-	50U	100	71	-	7	85	23	0.0909	11.7
247-C-3	247	261	56	-	50U	100	71	-	7	85	24	0.104	12.4
250-C-3	250	264	56	-	50U	100	71	-	7	85	25.5	0.115	13.1
265-C-3	265	279	56	-	50U	100	71	-	7	85	25.5	0.139	14
280-C-3	280	294	56	-	50U	100	71	-	7	85	25.5	0.167	14.8

単位: mm

品番	呼び径 dm	外径 de	最大軸穴径 d	下穴径 d	形状 図番	ハブ				リム		慣性モーメント (kg・m ²)	質量 (kg)
						db	l	s1	s2	w	h ⁺² ₀		
300-C-3	300	314	56	-	50X	100	71	-	7	85	25.5	0.195	14.7
315-C-3	315	329	63	32	50X	112	71	-	7	85	26	0.235	16.1
355-C-3	355	369	63	32	50Y	112	71	-	7	85	26	0.351	18.6
375-C-3	375	389	63	32	50Y	112	71	-	7	85	26	0.416	19.6
400-C-3	400	414	71	38	50Y	125	80	-	2.5	85	26	0.517	22.5
450-C-3	450	464	71	38	50Y	125	80	-	2.5	85	26	0.747	25.1
500-C-3	500	514	71	38	50Y	125	80	-	2.5	85	26	1.04	27.9
560-C-3	560	574	71	38	50Y	125	80	-	2.5	85	26	1.5	31.6
600-C-3	600	614	71	38	50Y	125	80	-	2.5	85	26	1.86	33.6
630-C-3	630	644	80	42	50Y	140	80	-	2.5	85	26.5	2.23	37.5
710-C-3	710	724	80	42	50Y	140	80	-	2.5	85	26.5	3.24	42.1
750-C-3	750	764	80	42	50Y	140	80	-	2.5	85	26.5	3.83	44.2
800-C-3	800	814	80	42	50Y	140	80	-	2.5	85	26.5	4.72	47.7
850-C-3	850	864	80	42	50Y	140	80	-	2.5	85	26.5	5.69	50.5
900-C-3	900	914	80	42	50Y	140	80	-	2.5	85	26.5	6.95	55.6
950-C-3	950	964	80	42	50Y	140	80	-	2.5	85	26.5	8.2	58.5
1000-C-3	1000	1014	80	42	50Y	140	80	-	2.5	85	26.5	9.6	61.4

追加工サービスをご利用ください。

Vプーリーに軸穴・キー溝・押しねじ穴の追加工をいたします。実働1日目出荷。



● 軸穴・キー溝・押しねじ追加工

対応可・別料金

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

315-C-3



● 関連商品

プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージがあります。プーリーのメンテナンスの際に、ご利用ください。

