

● 材質・仕上げ



FWIP-HD-TPU	
本体	TPU(青) 硬度ショアA95±5





- ハイジエニックデザイン用ワイパー。
- ハイジエニックデザインについては、「ハイジエニックファミリー」をご参照ください。
- ラジアル方向・アキシアル方向に動作する円筒状の部品に取り付けることで、摺動部をシーリングします。
- 一般的なワイパーはシールリップの内側エッジに45°の面取りがありますが、**FWIP-HD-TPU**は特殊形状のシールリップにより汚れの堆積を防止します。
- 食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局 (FDA) の規格に準拠した材料を使用しています。
- 耐候性、耐油性にすぐれています。
- 使用可能温度：-20℃~110℃

品番	d	D	D1	d1	t	質量 (g)
FWIP-12-95-HD-TPU	11.2	18.2	20.2	12.6	6.8	1
FWIP-14-95-HD-TPU	13.2	20.2	22.2	14.6	6.8	1
FWIP-16-95-HD-TPU	15.2	22.2	24.2	16.6	6.8	1
FWIP-20-95-HD-TPU	19.3	26.3	28.3	20.7	6.8	1
FWIP-24-95-HD-TPU	23.3	30.3	32.3	24.7	6.8	1

● 取り付け加工寸法

単位: mm

品番	d'	D'	D1'	r max.
FWIP-12-95-HD-TPU	12	18	20	0.4
FWIP-14-95-HD-TPU	14	20	22	0.4
FWIP-16-95-HD-TPU	16	22	24	0.4
FWIP-20-95-HD-TPU	20	26	28	0.4
FWIP-24-95-HD-TPU	24	30	32	0.4



- ワイパーとの接触面の表面粗さはRa0.8μm未満で加工を行ってください。

クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじカット	ゆるみ止め	レーザ刻印
お問い合わせください	対応不可	対応不可	対応不可

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

FWIP-12-95-HD-TPU

